

## 装箱单

尊敬的用户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请在三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：**0551-65595008**

邮箱：[Sales@kjmti.com](mailto:Sales@kjmti.com)（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 日 型号：VTC-2RF 订单编号：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	等离子磁控镀膜仪	VTC-2RF	套	1	
2	石英罩	Φ166-Φ150*250mm	个	1	
3	磁控溅射头（新）	Φ2	套	1	
4	四氟管	Φ6.35*内径4mm 壁厚1.17mm	米	3	
5	快插接头	Φ6转Φ12mm	个	2	已安装
6	溅射防爆网	Φ175*267mm	个	1	
7	卡箍	KF-40mm(不锈钢)	个	1	
8	铜垫片（Φ2"）	1mm, 2mm, 3mm	个	3	各1个，2mm厚 已安装
9	内六角扳手	M2、M2.5、M3、4#、	个	4	各一把
10	不锈钢双卡套外螺纹接头	M10*1mm/Φ6.35mm (螺纹长度7mm)316材质	个	1	
11	铜靶	Φ2" *3.0-4N	片	1	
12	炉架	600*600mm(成品包装)	台	1	
13	卡箍	KF-25mm(不锈钢)	个	3	2个已安装
14	波纹管（不锈钢）	KF-25*1500	根	1	已安装，选配
15	说明书		本	3	
16	保修证书		本	1	
17	不锈钢垫片		个	3	已安装1个
18	卡箍转接头	KF40-KF25	个	1	
19	真空泵	TRP-12/220V/50HZ/60HZ (含油雾过滤器)	台	1	选配
20	水冷设备	CW-5000AI/AC220V-240V /50HZ	台	1	选配
21	高真空手动挡板阀	GD-J25	个	1	选配
	检验人			审核人	